

**Prihranite do 50%
olja za cvrtje**




**Filter olja za cvrtje
in tester olja**

Vaša rešitev- VITO linija izdelkov

Najbolj inovativen sistem za filtriranje olja za cvrtje na svetu!

VITO sistem za filtracijo olja, očisti vaše olje, zagotavlja kakovost in prihrani do 50%.



Prihranite do 50%

Z VITO sistemom boste prihranili pri denarju, olju, delu, skladiščnem prostoru in stroških dostave!



Enostavno čiščenje

VITO sistema je izdelan iz nerjavečega jekla in zato primeren za pomivanje v pomivalnem stroju! VITO je mogoče razstaviti in ga enostavno namestiti v kateri koli pomivalni stroj



Enostavno in varno rokovanje

Vaše olje bo čisto v pribl. 5 minut. VITO postavite v cvrtnik na delovno temperaturo. Pritisnite gumb in končali ste!



Stalna kakovost


VITO zagotavlja, da vedno cvrete v čistem olju, kar pomeni odlično kakovost ocvrte hrane.



VITO učinek

Kaj počne VITO?



Z dnevno uporabo VITO filtra, odstranite delce hrane in ogljične delce iz olja za cvrtje. Cvrtje v čistem, filtriranem olju bo vplivalo na boljši okus in lepši videz ocvrtega izdelka. Življenjska doba olja se podaljša in delovna obremenitev se zmanjša zaradi manj menjav olja in čiščenja cvrtnika.




VITO prenosni sistemi

Najboljši visokotlačni sistem za filtriranje olja na svetu!


Spremljajte uporabo VITO VL in VM na daljavo in zaščitite svojo naložbo (potrebna je naprava, ki podpira Wi-Fi)




Prikazane mere VITO sistema so brez odcejalnika



VITO VS
1-3 cvrtniki do 12 l.
Za rahlo usedlino



VITO VM
1-4 cvrtniki do 20 l / 37 lbs
Za rahlo do srednje usedlino



VITO VL
Vsi cvrtniki.
Za srednje do težke usedline

| | Moč filtracije | Učinkovitost filtracije | Absorpcija delcev | Delovni cikel | Globina sesanja | Teža | Temperatura | Material VITO | Filter delcev |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| VITO VS | do 40l /min 88 lbs/min | do 5µm 200 µinch | 0,8kg 1.8lbs | 4,5min | ~ 20cm ~ 7.9in | 6,7kg 14.8lbs | maks. 200°C maks. 392°F | Nerjaveče jeklo 1.4301 | Celuloza FDA-CFR 21 |
| VITO VM | do 60l/min 130 lbs/min | do 5µm 200 µinch | 1,3kg 2.9lbs | 4,5min | ~ 35cm ~ 13.8in | 7,7kg 17lbs | maks. 200°C maks. 392°F | Nerjaveče jeklo 1.4301 | Celuloza FDA-CFR 21 |
| VITO VL | do 100l/min 220 lbs/min | do 5µm 200 µinch | 2,5kg 5.5lbs | 4,5min | ~ 45cm ~ 17.7in | 8,8kg 19.4lbs | maks. 200°C maks. 392°F | Nerjaveče jeklo 1.4301 | Celuloza FDA-CFR 21 |



made in Germany




VITO mobilni sistemi

Najbolj inovativen sistem vakuumske filtracije na svetu!



VITO XM

Nastavljiv zgornji ročaj



| | Moč filtracije | Učinkovitost filtracije | Absorpcija delcev | Moč črpanja | Rezervoar | Teža | Temperatura | Material VITO | Filter delcev |
|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| VITO XS | do 30l /min 66 lbs/min | do 5µm 200 µinch | 10,7kg / 23,6 lbs | 35l/min 77lbs | 40l / 73lbs | 45kg / 100lbs | maks. 200°C maks. 392°F | Nerjaveče jeklo 1.4301 | Celuloza FDA-CFR 21 |
| VITO XM | do 30l/min 66 lbs/min | do 5µm 200 µinch | 10,7kg / 23,6 lbs | 35l/min 77lbs | 75l / 137lbs | 55,8kg / 123lbs | maks. 200°C maks. 392°F | Nerjaveče jeklo 1.4301 | Celuloza FDA-CFR 21 |
| VITO XL | do 30l/min 66 lbs/min | do 5µm 200 µinch | 10,7kg / 23,6 lbs | 35l/min 77lbs | 120l / 220lbs | 64kg / 141lbs | maks. 200°C maks. 392°F | Nerjaveče jeklo 1.4301 | Celuloza FDA-CFR 21 |

VITO FT CONNECT - Tester za kakovost fritirnega olja

Tester za fritirno olje meri kakovost vašega olja za cvrtje.


Zamenjajte olje ob pravem času – nikoli prehitro ali prepozno!

Tester je integriran v programsko opremo VITOconnect in samodejno ustvari seznam HACCP iz izmerjenih podatkov.

VITOconnect



Optimalno območje cvrtja



Funkcija semaforja



| | Parameter | Resolucija | Merilno območje TPM | Merilno območje °C / °F | Natančnost | Baterija | IP format | Funkcija alarma |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| FT CONNECT | %TPM °C/°F | 0.5% TPM 0.1°C/°F | 0 ... 40% TPM | +50°C ... +200°C +122°F ... +392°F | ±2.0% TPM ±1°C / °F | 3.7V litij (CR 2477) | IP 67 | 3-barvna funkcija semaforja |



made in Germany

VITO

Viden v 150 državah - uporablja se v več kot 50.000 kuhinjah





Linija izdelkov VITO:

- 🔴 prihrani do 50 % olja za cvrtje
- 🔴 boljša kakovost vaših ocvrtih izdelkov
- 🔴 manj dela s čiščenjem cvrtnika



Proizvajalec:
VITO AG
Eltastr.6, 78532 Tuttlingen, Nemčija
Telefon: +49 (0) 7461 / 96289-0
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® je registrirana blagovna znamka
VITO AG, Nemčija
V 7.0

Sledite nam



#vitofilter